

## 110°-μεντεσές



Online κωδικός  
DQDELA

### Σχεδιασμός

Οι διαστάσεις του μεντεσέ και ο υπολογισμός του κενού βασίζονται στην εργοστασιακή ρύθμιση (πάχος τακακιού = 0 mm)



Προεξοχή μεντεσέ και πόρτας σε πλήρη γωνία ανοίγματος

### Εφαρμογή ολόκληρο πάτημα





F Κενό

### Αντικριστή εφαρμογή



### Εφαρμογή μέσα πόρτα



Ρυθμίστε το τακάκι πίσω σύμφωνα με το πάχος της πόρτας +1.5 mm

### Απόσταση διάτρησης TB

Πάτημα πόρτας FA (mm)

| MD | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Πάτημα πόρτας FA (mm)

| MD | -4.5 | -3.5 | -2.5 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0  |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6  |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9  |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

MD Διάστημα τακακιού (mm)

Πάτημα πόρτας FA (mm)

| MD | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 0  |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 3  |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 6  |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 9  |    |    |    |    |    |    |    |   |


MD Διάστημα τακακιού (mm)

### Ελάχιστο διάκενο (F) για μετώπες με ακτίνα μετώπης (R = 1 mm) βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης


| Απόσταση διάτρησης TB (mm)          | 16   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 28 | 30 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| 3                                   | 0.5  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.5  | 1.8  | 2.2  | 2.7  | 3.5  | 4.3  | Δ  | Δ  |
| 4                                   | 0.5  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4  | 1.7  | 2.0  | 2.5  | 3.1  | 3.8  | Δ  | Δ  |
| 5                                   | 0.5  | 0.8  | 0.9  | 1.2  | 1.4  | 1.7  | 2.0  | 2.4  | 2.9  | 3.4  | Δ  | Δ  |
| 6                                   | 0.5  | 0.8  | 0.9  | 1.2  | 1.3  | 1.6  | 1.9  | 2.3  | 2.7  | 3.2  | Δ  | Δ  |
| 7                                   | 0.5  | 0.8  | 0.9  | 1.1  | 1.3  | 1.6  | 1.9  | 2.2  | 2.6  | 3.0  | Δ  | Δ  |
| Επιπλέον για +2 mm πλευρική ρύθμιση |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |    |
|                                     | +0.2 | +0.4 | +0.4 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 |    |    |

Δ Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται μια δοκιμαστική εφαρμογή


### Ρύθμιση




### Βιδωτό



### INSERTA | πρεσαριστό



### Διαστάσεις κεφαλιού μεντεσέ



### Οδηγίες σελίδας

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Επισκόπηση – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – μεντεσέδες | 75  |
| Τακάκια                                                 | 156 |
| Αξεσουάρ – κάλυμμα μεντεσέ γόνατο                       | 164 |
| Αξεσουάρ – γενικές                                      | 166 |
| Επισκόπηση – BLUMOTION για πόρτες                       | 171 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Επισκόπηση – TIP-ON για πόρτες       | 185 |
| Επισκόπηση – συσκευές συναρμολόγησης | 561 |
| Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες   | 662 |

Συναρμολόγηση, αφαίρεση και ρύθμιση

Short-URL  
www.blum.com/a210

